



Clé à ergot articulée pour clés dynamométriques, Ø max. / Ø nom. tenon: 125/6mm



Données de commande

N° commande	628820 125/6
GTIN	4020772050184
Classe d'article	63Q

Description

Exécution:

Acier spécial, rectifié sur chants, revenu bruni.

Avec carré d'entraînement pour utilisation avec une clé dynamométrique. Avec tenons interchangeables.

Utilisation:

Pour écrous à trous frontaux.

Remarque(s):

Ø tenon = Ø nom. tenon – 0,1 mm; plage de tolérance h12.

Description technique

Ø max.	125 mm
Ecartement des tenons réglable (a)	80 - 125 mm
Longueur totale	250 mm
Ø nom. tenon	6 mm
Carré d'entraînement	3/4 pouce
Type	764C
Filetage tenon	M6
Référence fabricant	764Md
Type de produit	Clé à ergot

Accessoires

Boîte de rangement, 20 pièces, avec écrous et tenons en
vrac

628850