



## Lame de scie circulaire expert for Stainless Steel, Ø lame D: 305mm



### Données de commande

N° commande	583900 305
GTIN	3165140839969
Classe d'article	54B

### Description

#### Exécution:

Lame de scie de précision avec **lame de base très résistante, silencieuse et anti-vibratoire**. La bague de serrage intégrée assure une bonne stabilité de forme dans toutes les plages de températures. Le **revêtement** empêche toute adhérence, évite l'échauffement de la lame et protège de la corrosion. Les **dents en carbure rectifiées avec précision** garantissent une durée de vie élevée et une qualité de coupe optimale.

#### Utilisation:

Pour l'**acier inoxydable**. Dents en **Cermet** présentant une résistance à l'usure et une dureté élevées. Ne convient pas pour l'acier fortement allié. Forme de dent: Denture plate trapézoïdale, angle de coupe neutre. Pour scies oscillantes et à onglet.

#### Remarque(s):

**Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.**

### Description technique

Ø alésage	25,4 mm
Ø	305 mm
Nombre de dents	80

Largeur de coupe B	2,5 mm
Type de produit	Lames de scies circulaires