


**Fraise carbure monobloc, non revêtu, Ø e8 DC: 20mm****Données de commande**

N° commande	GG2242 20
GTIN	4062406199098
Classe d'article	GGN

**Description****Exécution:**

Avec **dépouille excentrée** et **polissage** supplémentaire dans les goujures pour une **excellente évacuation des copeaux** dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.

**Comme 202242.**

**Utilisation:**

Pour l'ébauche et la finition.

**Description technique**

Queue	DIN 6535 HA avec h6
Longueur totale L	126 mm
Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts	0,085 mm
Ø queue $D_s$	20 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur de coupe $L_c$	60 mm
Tolérance Ø nominal	e8
Avance $f_z$ pour le dressage dans l'alu à copeaux courts	0,12 mm

Ø dents $D_c$	20 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Angle d'hélice	45 degré
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Contenu	5
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	W
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

## Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	170 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	140 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	105 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	non revêtu		
Air	moyennement adaptée		

## Accessoires

Fraise carbure monobloc Ø e8 DC 20 mm

202242 20