


**Fraise carbure monobloc, TiAlN, Ø h10 DC: 25mm****Données de commande**

N° commande	GG3618 25
GTIN	4062406199388
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

6 dents au minimum confèrent une **très faible génération de vibrations.**

Modèle très robuste grâce à l'âme renforcée.

Comme 203618.

Description technique

Longueur de coupe L_c	45 mm
Angle d'hélice	45 degré
Avance f_z pour le dressage dans l'acier $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,107 mm
Ø dents D_c	25 mm
Longueur totale L	125 mm
Direction de l'approche	horizontal
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Tolérance Ø nominal	h10
Ø queue D_s	25 mm
Nombre de dents Z	6

Angle du chanfrein de bec	90 degré
Contenu	5
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,1×D pour le dressage
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	110 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	70 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	60 m/min	H
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	Moyennement adapté		
à sec	Adapté		
Air	Adapté		

Accessoires

Fraise carbure monobloc Ø DC 25 mm	203618 25
------------------------------------	-----------