

**Garant****Paire de mors de préhension, H = 15, Type: 3****Données de commande**

N° commande	360184 3
GTIN	4062406199838
Classe d'article	310

**Description****Exécution:**

Trempés, pour le serrage de pièces brutes. Les mors de préhension peuvent être utilisés comme mors réversibles. Niveau de serrage avec 4 mm de haut.

Les mors couvrent quatre plages de serrage.

**Adapté(s) pour:**

Etaux autocentrants 360180 et 360181, chacun dans la réf. 160.

**Livraison:**

Avec vis de fixation.

**Description technique**

Pour code couleur	PCV 160
Plage de serrage S1	30 - 40 mm
Plage de serrage S2	100 - 110 mm
Plage de serrage S4	90 - 100 mm
Plage de serrage S3	40 - 50 mm
Largeur mors A	120 mm
Attribut des noms de produit	H = 15
Type de produit	Mors pour étaux

