



Disques à lamelles long life ZA conique, Ø 150 mm, Grain: 40



Données de commande

N° commande	GG5286 40
GTIN	4062406201678
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

- Zirconium (ZA) de haute qualité pour une capacité d'abrasion élevée.
- Plateau en fibre de verre pour une pression d'appui optimale.
- Utilisation universelle pour l'acier et l'INOX.
- Résultats optimaux sur les meuleuses d'angle toutes catégories de puissance.

long life - Disposition très dense des lamelles pour une **durée de vie maximale**.

Correspond à 565286.

Utilisation:

Travaux de ponçage universels, polissage des surfaces, ponçage agressif et usinage des arêtes.

Remarque(s):

Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations de commande: 1 jeu = 1 paquet.

Description technique

Forme	Oblique
Ø disque	150 mm
Ø alésage	22,23 mm

Contenu	100
Abrasifs	Zirconium (ZA)
Abréviation de l'abrasif	ZA
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 150 mm
Optimisé pour le matériau	INOX
Optimisé pour le matériau	Acier
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Disques à lamelleslong life ZA conique Grain 40	565286 40
---	-----------