

HOLEX**Disques à lamelles speed+ ZA plat, Ø 125 mm, Grain: 40****Données de commande**

N° commande	GG5299 40
GTIN	4062406201777
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

- **Zirconium (ZA) de haute qualité pour une capacité d'abrasion élevée.**
- **Plateau en fibre de verre pour une pression d'appui optimale.**
- **Utilisation universelle pour l'acier et l'INOX.**
- **Résultats optimaux sur les meuleuses d'angle toutes catégories de puissance.**

speed+ - Disposition optimisée des lamelles pour une utilisation similaire à celle d'un disque en fibre avec une **agressivité élevée**.

Correspond à 565299.

Utilisation:

Usinage des arêtes, ponçage agressif.

Description technique

Ø alésage	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Forme	plat
Contenu	100

Abrasifs	Zirconium (ZA)
Abréviation de l'abrasif	ZA
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Optimisé pour le matériau	Acier
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Disques à lamelles speed+ ZA plat Grain 40	565299 40
--------------------------------------------	-----------