


**HOLEX****Disque abrasif auto-agrippant (A) 15 perforations, Ø 150 mm, Grain: 220****Données de commande**

N° commande	GG5779 220
GTIN	4062406201845
Classe d'article	GGN

**Description****Exécution:**

Le revêtement anti-poussière empêche un encrassement précoce. Le dos du disque est pourvu de tissu auto-agrippant.

Disque abrasif auto-agrippant avec structure semi-ouverte, corindon (A).

Correspond à 567790.

**Utilisation:**

Sur **ponceuses excentriques** avec plateau-support auto-agrippant, p. ex. 567990 (aspiration possible). **Produit universel** pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin sur toutes les surfaces métalliques et plastiques, les systèmes de vernissage et le bois.

**Produit universel** pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin sur toutes les surfaces métalliques et plastiques, les systèmes de vernissage et le bois.

**Description technique**

Ø disque	150 mm
Grain	220
Contenu	500

Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 150 mm
Nombre de trous d'aspiration	15
Machine motrice	Ponceuse excentrique
Vitesse de rotation maximale	40 m/s
Type de produit	Disque abrasif auto-agrippant

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		

### Accessoires

Plateau-support PU perforé Ø ext. 147 mm	567990 147
Plateau-support auto-agrippant PU Ø ext. 150 mm	567885 150

Plateau-support auto-agrippant PU perforations multiples  
Ø ext. 150 mm

567887 150

Disque abrasif auto-agrippant (A) 15 perforations Grain 220

567790 220