

**Meules, Ø 50,8 mm, Grain: 60****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | GG5401 60 |
| GTIN | 4062406201920 |
| Classe d'article | GGN |

Description**Exécution:**

Zirconium (ZA) avec **excellent rapport qualité/prix** pour une utilisation économique sur l'acier et les métaux non ferreux.

Correspond à 554018.

Description technique

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Contenu | 250 |
| Abréviation de l'abrasif | ZA |
| Attribut des noms de produit | Ø 50,8 mm |
| Vitesse de rotation max. | 25000 min ⁻¹ |
| Type de produit | disques abrasifs |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--|------------|----------------|----------|
|--|------------|----------------|----------|

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée |
| Acier < 55 HRC | adaptée |
| Acier < 60 HRC | adaptée |
| Acier < 67 HRC | moyennement adaptée |
| INOX | moyennement adaptée |
| Ti | moyennement adaptée |
| Fonte GG(G) | adaptée |
| CuZn | moyennement adaptée |
| à sec | adaptée |

Accessoires

disques abrasifs(ZA) Grain 60

554018 60