

**Meules, Ø 50,8 mm, Grain: 80****Données de commande**

N° commande	GG5401 80
GTIN	4062406201937
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Zirconium (ZA) avec **excellent rapport qualité/prix** pour une utilisation économique sur l'acier et les métaux non ferreux.

Correspond à 554018.

Description technique

Contenu	250
Abréviation de l'abrasif	ZA
Attribut des noms de produit	Ø 50,8 mm
Vitesse de rotation max.	25000 min ⁻¹
Type de produit	disques abrasifs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Acier < 900 N/mm ²	adaptée
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée
Acier < 55 HRC	adaptée
Acier < 60 HRC	adaptée
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée
INOX	moyennement adaptée
Ti	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	moyennement adaptée
à sec	adaptée

Accessoires

disques abrasifs(ZA) Grain 80

554018 80