

PRYOR

Caractère interchangeable individuel pour 085480, Hauteur écriture / caractère: 4//mm



Données de commande

N° commande	085481 4//
GTIN	5022044025264
Classe d'article	08W

Description

Exécution:

Référence 1,5/* à 5/* = chiffre (0 - 9), lettre (A -Z) et caractère spécial (&, /, +, -, point, virgule).

Référence 1,5LEER à référence 5LEER – entretoise.

Remarque(s):

L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.

A la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/*) le caractère souhaité, par ex. 3/1, 3/A ou 3/&, etc.

Largeur caractère: 4 mm

Profondeur caractère: 19,05 mm

Hauteur caractère: 8 mm

Description technique

Hauteur écriture	4 mm
Profondeur caractère	19,05 mm
Caractère	Barre oblique

Hauteur caractère	8 mm
Largeur caractère	4 mm
Type de produit	Poinçons à marquer manuels