

Garant**Lame de tronçonnage eco, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w:
32/4,1mm****Données de commande**

N° commande	273562 32/4,1
GTIN	4062406202705
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Avec arrosage eco directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Utilisation:

Pour rainures profondes et pour le tronçonnage de grands diamètres.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273893; 273894; 274095; 274097 ou 319132 – 319133 (porte-lames VDI).

Pièce(s) de rechange:

Bouchon fileté 279828 réf. 2.

Disque d'étanchéité 279830 réf. 1.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Description technique

Largeur de gorge w	4,1 mm
Série	Eco
Hauteur de lame h ₅	32 mm
Pour Ø pièce max.	110 mm
Longueur totale L	150 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	oui

Clé système	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage