

Garant

Lame de tronçonnage eco, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 32/5,1mm



Données de commande

N° commande	273562 32/5,1
GTIN	4062406202712
Classe d'article	21U

Description

Exécution:

Avec arrosage eco directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Utilisation:

Pour rainures profondes et pour le tronçonnage de grands diamètres.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273893; 273894; 274095; 274097 ou 319132 – 319133 (porte-lames VDI).

Pièce(s) de rechange:

Bouchon fileté 279828 réf. 2.

Disque d'étanchéité 279830 réf. 1.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Description technique

Largeur de gorge w	5,1 mm
Hauteur de lame h ₅	32 mm
Pour Ø pièce max.	120 mm
Série	Eco
Longueur totale L	150 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	oui

Clé système	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage