

Garant**Lame de tronçonnage eco, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 19/2,2mm**

Données de commande

N° commande	273564 19/2,2
GTIN	4062406202729
Classe d'article	21U

Description

Exécution:

Avec arrosage eco directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.
Avec apport de lubrifiant pour mandrins d'autres fabricants (par ex. EWS).

Utilisation:

Pour rainures profondes et pour le tronçonnage de grands diamètres.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 274093 ou 319132 – 319133 (porte-lames VDI).

Pièce(s) de rechange:

Bouchon fileté 279828 réf. 2.

Disque d'étanchéité 279830 réf. 1.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Description technique

Pour Ø pièce max.	40 mm
Hauteur de lame h ₅	19 mm
Largeur de gorge w	2,2 mm
Série	Eco
Longueur totale L	86 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	oui

Clé système	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage