

Garant

Lame de tronçonnage eco, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 19/3,1mm



Données de commande

N° commande	273564 19/3,1
GTIN	4062406202736
Classe d'article	21U

Description

Exécution:

Avec arrosage eco directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille. Avec apport de lubrifiant pour mandrins d'autres fabricants (par ex. EWS).

Utilisation:

Pour rainures profondes et pour le tronçonnage de grands diamètres.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 274093 ou 319132 – 319133 (porte-lames VDI).

Pièce(s) de rechange:

Bouchon fileté 279828 réf. 2.

Disque d'étanchéité 279830 réf. 1.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Description technique

Série	Eco
Hauteur de lame h ₅	19 mm
Pour Ø pièce max.	45 mm
Largeur de gorge w	3,1 mm
Longueur totale L	86 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	oui

Clé système	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage