

**Garant****Lame de tronçonnage eco, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 32/3,1mm****Données de commande**

N° commande	273564 32/3,1
GTIN	4062406202781
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

Avec arrosage eco directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.  
Avec apport de lubrifiant pour mandrins d'autres fabricants (par ex. EWS).

**Utilisation:**

Pour rainures profondes et pour le tronçonnage de grands diamètres.

**Adapté(s) pour:**

Porte-lames 273893; 273894; 274095; 274097 ou 319132 – 319133 (porte-lames VDI).

**Pièce(s) de rechange:**

Bouchon fileté 279828 réf. 2.

Disque d'étanchéité 279830 réf. 1.

**Attention:**

Clé de montage 279940 à commander séparément.

**Description technique**

Série	Eco
Largeur de gorge w	3,1 mm
Hauteur de lame h <sub>5</sub>	32 mm
Pour Ø pièce max.	100 mm
Longueur totale L	150 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	oui

Clé système	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage