



## Ponceuse à bande pneumatique Dynafile®, Type: 14000



### Données de commande

N° commande	079551 14000
GTIN	616026140004
Classe d'article	03R

### Description

#### Exécution:

Appareils polyvalents avec **guidage de bande réglable, alignement précis** et **bras de contact** interchangeables pour une utilisation avec un galet de contact ou une platine. Le revêtement composite de la bande abrasive permet un **changement de bande aisé** et **rapide**. Le **refroidissement de la bande abrasive** via l'évacuation d'air augmente la durée de vie des bandes abrasives. Poignée réglable. **Dynafile®**, ponceuse à bande étroite robuste et universelle.

#### Utilisation:

Pour le ponçage, l'ébavurage, les travaux de transition et de finition, ainsi que le polissage. Idéal également pour un travail aisé dans des endroits difficiles d'accès.

#### Livraison:

Avec raccords nécessaires. 1 bras de contact, bande abrasive 13×610 mm.

#### Remarque(s):

Autres modèles de bras de contact pour Dynafile® disponibles sur demande (079559) ou dans notre eShop.

### Description technique

Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Largeur de bande	3–4; 6; 13 mm
Niveau sonore	77 dB(A)
Quantité maximale d'air absorbé	876 l/min
Référence fabricant	Dynafile
Poids	1,4 kg

Puissance de décharge	379 W
Vitesse de rotation max.	20000 min <sup>-1</sup>
Série	Dynafile
Longueur ruban	610 mm
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	NPT
Emballage	Valise
Type de produit	Ponceuses à bande

---

## Accessoires

Bras de contact pour Dynafile® Type 11218	079559 11218
Bras de contact pour Dynafile® Type 11219	079559 11219
Bras de contact pour Dynafile® Type 11231	079559 11231
Bras de contact pour Dynafile® Type 11232	079559 11232
Bras de contact pour Dynafile® Type 11213	079559 11213
Bras de contact pour Dynafile® Type 11216	079559 11216