

Garant**Jeu de forets à centrer HSS-E 111050, en coffret, non revêtu, Nombre de forets: 10**

Données de commande

N° commande	111055 10
GTIN	4045197797759
Classe d'article	11A

Description

Exécution:

Composés de forets à centrer DIN 333.

Contenu:

Foret à centrer 111050, 1 de chaque dans les tailles 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.

Description technique

Nombre de forets	10
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 333
Type	A
Tolérance Ø nominal	k12
Angle de lamage	60 degré

Queue	Queue cylindrique avec h7
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Centrage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	45 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	40 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	30 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	25 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	10 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	8 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	25 m/min	K
CuZn	adaptée	80 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Foret à centrer HSS-EA Ø nom. DC k12 4 mm	111050 4
Foret à centrer HSS-EA Ø nom. DC k12 0,75 mm	111050 0,75
Foret à centrer HSS-EA Ø nom. DC k12 1,5 mm	111050 1,5
Foret à centrer HSS-EA Ø nom. DC k12 2 mm	111050 2
Foret à centrer HSS-EA Ø nom. DC k12 2,5 mm	111050 2,5
Foret à centrer HSS-EA Ø nom. DC k12 3 mm	111050 3
Foret à centrer HSS-EA Ø nom. DC k12 1 mm	111050 1

Foret à centrer HSS-EA Ø nom. DC k12 1,6 mm	111050 1,6
Foret à centrer HSS-EA Ø nom. DC k12 3,15 mm	111050 3,15
Foret à centrer HSS-EA Ø nom. DC k12 5 mm	111050 5