



Appareils de frettage, Type: SU1/US



Données de commande

N° commande	354210 SU1/US
GTIN	4062406204327
Classe d'article	31E

Description

Exécution:

Appareil de frettage avec refroidissement par air intégré à la position de frettage. Longueur frettable maximale 500 mm. Tablette de dépose pour disques interchangeables.

Utilisation:

- Pour un refroidissement dépendant du profil.
- Pour frettage de queues en carbure et HSS.
- Plage de frettage \varnothing 3 – 32 mm.

Livraison:

- 4 disques interchangeables \varnothing 3 – 32 mm 354240.
- Bague de serrage.
- 1 paire de gants anti-chaueur.

Accessoire(s):

- Bâti adapté 354290.
- Disques interchangeables de rechange 354240.
- Adaptateurs de base 354225 – 354227.
- Adaptateur de refroidissement pour refroidissement par air 354235 – 354236.
- Unité de refroidissement 354215 CU1.

Largeur: 700 mm

Hauteur: 986 mm

Profondeur: 533 mm

Raccord: 3/PE-c.a.-480 V / 50-60 Hz-10,4 kW + 2/PE-c.a.-115 V/60 Hz-1,2 kW

Puissance: 11 kW

Poids: 45 kg

Description technique

Poids	45 kg
Hauteur	986 mm
Puissance	11 kW
Largeur	700 mm
Profondeur	533 mm
Série	SU1
Raccord	3/PE-c.a.-480 V / 50-60 Hz-10,4 kW + 2/PE-c.a.-115 V/60 Hz-1,2 kW

Accessoires

Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Adaptateur de base Pour SA Pour queue conique 50 SA	354225 50
Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 20-32 mm	354240 20-32
Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 6-9 mm	354236 6-9
Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 3-5 mm	354240 3-5
Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 6-12 mm	354240 6-12

Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Adaptateur de base Pour SA Pour queue conique 40 SA	354225 40
Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Unités de refroidissement Type CU1	354215 CU1
Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 6-9 mm	354235 6-9
Adaptateur de base Pour SA Pour queue conique 30 SA	354225 30
Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Sous-armoire	354290
Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 12-20 mm	354240 12-20
Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Ebauche d'insert de refroidissement	354279
Insert de refroidissement 3° Pour Ø serrage D1 10 mm	354268 10
Insert de refroidissement 3° Pour Ø serrage D1 12 mm	354268 12
Insert de refroidissement 3° Pour Ø serrage D1 3 mm	354268 3
Insert de refroidissement 3° Pour Ø serrage D1 4 mm	354268 4
Insert de refroidissement 3° Pour Ø serrage D1 5 mm	354268 5
Insert de refroidissement 3° Pour Ø serrage D1 6 mm	354268 6
Insert de refroidissement 3° Pour Ø serrage D1 8 mm	354268 8
Insert de refroidissement 4,5° Pour Ø serrage D1 10-12 mm	354260 10-12
Insert de refroidissement 4,5° Pour Ø serrage D1 14-16 mm	354260 14-16
Insert de refroidissement 4,5° Pour Ø serrage D1 18-20 mm	354260 18-20
Insert de refroidissement 4,5° Pour Ø serrage D1 25-32 mm	354260 25-32

Insert de refroidissement 4,5° Pour Ø serrage D1 3-5 mm	354260 3-5
Insert de refroidissement 4,5° Pour Ø serrage D1 6-8 mm	354260 6-8
Insert de refroidissement 4,5° Pour Ø serrage D1 10-12 mm	354265 10-12
Insert de refroidissement 4,5° Pour Ø serrage D1 3-5 mm	354265 3-5
Insert de refroidissement 4,5° Pour Ø serrage D1 6-8 mm	354265 6-8