



Unités de refroidissement, Type: CU1/US



Données de commande

N° commande	354215 CU1/US
GTIN	4062406204358
Classe d'article	31E

Description

Exécution:

- **Tablette pour inserts de refroidissement.**
- **Modèle autonome.**
- **2 × refroidisseurs à contact à commande forcée (aucun endommagement de l'outil!).**

Utilisation:

- **Pour un refroidissement dépendant du profil.**

Livraison:

- **Avec refroidisseur actif.**
- **5 inserts de refroidissement Ø 6 – 32 mm 354260.**

Accessoire(s):

- **Bâti adapté 354290.**
- **Inserts de refroidissement 354260 – 354279, voir liste des pièces de rechange.**

Remarque(s):

Le fonctionnement du refroidisseur actif nécessite 1,4 litre d'éthylène glycol (p. ex. Glysantin G48).

Largeur: 430 mm

Hauteur: 902 mm

Profondeur: 533 mm

Poids: 39 kg

Largeur du refroidisseur actif: 413 mm

Hauteur du refroidisseur actif: 415 mm

Description technique

Hauteur du refroidisseur actif	415 mm
Puissance du refroidisseur actif	0,47 kW
Profondeur	533 mm
Largeur	430 mm
Profondeur du refroidisseur actif	283 mm
Hauteur	902 mm
Largeur du refroidisseur actif	413 mm
Poids	39 kg
Raccordement du refroidisseur actif	2/PE-c.a.-115 V/60 Hz-1,2 kW
Poids du refroidisseur actif	22 kg

Accessoires

Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 12-20 mm	354240 12-20
Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 6-9 mm	354236 6-9
Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Adaptateur de base Pour PSC Pour queue conique 40 PSC	354227 40
Sous-armoire	354290
Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 3-5 mm	354240 3-5
Adaptateur de base Pour PSC Pour queue conique 63 PSC	354227 63

Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Adaptateur de base Pour SA Pour queue conique 40 SA	354225 40
Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 6-12 mm	354240 6-12
Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Adaptateur de base Pour HSK Pour queue conique 40 HSK	354226 40
Adaptateur de base Pour SA Pour queue conique 50 SA	354225 50
Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 6-9 mm	354235 6-9
Adaptateur de base Pour SA Pour queue conique 30 SA	354225 30
Adaptateur de base Pour HSK Pour queue conique 32 HSK	354226 32
Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Adaptateur de base Pour HSK Pour queue conique 100 HSK	354226 100
Adaptateur de base Pour HSK Pour queue conique 50 HSK	354226 50
Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Adaptateur de base Pour PSC Pour queue conique 50 PSC	354227 50
Adaptateur de base Pour PSC Pour queue conique 30 PSC	354227 30
Adaptateur de base Pour HSK Pour queue conique 80 HSK	354226 80
Adaptateur de base Pour HSK Pour queue conique 63 HSK	354226 63
Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 20-32 mm	354240 20-32
Ebauche d'insert de refroidissement	354279
Insert de refroidissement 3° Pour Ø serrage D1 10 mm	354268 10

Insert de refroidissement 3° Pour Ø serrage D1 12 mm	354268 12
Insert de refroidissement 3° Pour Ø serrage D1 3 mm	354268 3
Insert de refroidissement 3° Pour Ø serrage D1 4 mm	354268 4
Insert de refroidissement 3° Pour Ø serrage D1 5 mm	354268 5
Insert de refroidissement 3° Pour Ø serrage D1 6 mm	354268 6
Insert de refroidissement 3° Pour Ø serrage D1 8 mm	354268 8
Insert de refroidissement 4,5° Pour Ø serrage D1 10-12 mm	354260 10-12
Insert de refroidissement 4,5° Pour Ø serrage D1 14-16 mm	354260 14-16
Insert de refroidissement 4,5° Pour Ø serrage D1 18-20 mm	354260 18-20
Insert de refroidissement 4,5° Pour Ø serrage D1 25-32 mm	354260 25-32
Insert de refroidissement 4,5° Pour Ø serrage D1 3-5 mm	354260 3-5
Insert de refroidissement 4,5° Pour Ø serrage D1 6-8 mm	354260 6-8
Insert de refroidissement 4,5° Pour Ø serrage D1 10-12 mm	354265 10-12
Insert de refroidissement 4,5° Pour Ø serrage D1 3-5 mm	354265 3-5
Insert de refroidissement 4,5° Pour Ø serrage D1 6-8 mm	354265 6-8