

Garant**Porte-outils à vis, droite, Carré / plaquette: 16/06mm****Données de commande**

N° commande	260014 16/06
GTIN	4045197797551
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	16 mm
Taille de queue	16 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	16 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Taille plaquette	6 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269021 1
Longueur totale L	150 mm
Code ISO porte-outils	SCACR/L 1616M06
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX7	674248 TX7
Vis de serrage Type 1	269021 1
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500