

Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 8/06mm****Données de commande**

N° commande	260015 8/06
GTIN	4045197797582
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	8 mm
Longueur de tête L ₁	8 mm
Longueur totale L	150 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Code ISO porte-outils	SCACR/L 0808M06
Taille de queue	8 mm
Taille plaquette	6 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269021 1
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis de serrage Type 1	269021 1
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX7	674248 TX7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500