

**Garant****Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 16/06mm****Données de commande**

N° commande	260015 16/06
GTIN	4045197797810
Classe d'article	21T

**Description technique**

Longueur de tête L <sub>1</sub>	16 mm
Taille de queue	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269021 1
Longueur totale L	150 mm
Taille plaquette	6 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	16 mm
Code ISO porte-outils	SCACR/L 1616M06
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX7	674248 TX7
Vis de serrage Type 1	269021 1
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500