

Porte-outils à vis, droite, Carré / plaquette: 16/07mm**Données de commande**

N° commande	260298 16/07
GTIN	4045197797872
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	16 mm
Longueur totale L	150 mm
Taille de queue	16 mm
Code ISO porte-outils	SDACR/L 1616M07
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Taille plaquette	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269021 1
Longueur de tête L ₁	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis de serrage Type 1	269021 1
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX7	674248 TX7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500