

Garant**Porte-outils à vis, droite, Carré / plaquette: 12/11 mm****Données de commande**

N° commande	260298 12/11
GTIN	4045197797889
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	11 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Taille de queue	12 mm
Longueur totale L	150 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	12 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269021 2
Code ISO porte-outils	SDACR/L 1212M11
Longueur de tête L ₁	18 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis de serrage Type 2	269021 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500