

**Garant****Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 12/07mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 260299 12/07  |
| GTIN             | 4045197797926 |
| Classe d'article | 21T           |

**Description technique**

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Taille plaquette                     | 7 mm                            |
| Longueur totale L                    | 150 mm                          |
| Code ISO porte-outils                | SDACR/L 1212M07                 |
| Plaquette adaptée                    | DC.. 0702..                     |
| Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub> | 12 mm                           |
| Taille de queue                      | 12 mm                           |
| Longueur de tête L <sub>1</sub>      | 15 mm                           |
| Jeu de vis pour plaquettes           | 269021 1                        |
| Norme                                | Norme usine                     |
| Type d'utilisation                   | Gauche                          |
| Arrosage interne                     | non                             |
| Angle d'attaque κ                    | 90 degré                        |
| Utilisation                          | Dressage                        |
| Utilisation                          | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit                      | Porte-outils à vis              |

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX7 | 674248 TX7 |
| Vis de serrage Type 1  | 269021 1   |
| Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames<br>Couple maximal 500 cNm       | 659957 500 |