

Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 16/07mm****Données de commande**

N° commande	260299 16/07
GTIN	4045197797933
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	16 mm
Taille de queue	16 mm
Taille plaquette	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269021 1
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Longueur totale L	150 mm
Code ISO porte-outils	SDACR/L 1616M07
Longueur de tête L ₁	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX7	674248 TX7
Vis de serrage Type 1	269021 1
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500