

**Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaque: 10/07mm****Données de commande**

N° commande	260301 10/07
GTIN	4045197797964
Classe d'article	21T

**Description technique**

Taille plaque	7 mm
Plaque adaptée	DC.. 0702..
Code ISO porte-outils	SDNCN 1010M07
Jeu de vis pour plaquettes	269021 1
Longueur de col L <sub>1</sub> porte-outils neutre	15 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub> porte-outils neutre	5,2 mm
Taille de queue	10 mm
Longueur totale L porte-outils neutre	150 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	62,5 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Vis de serrage Type 1	269021 1
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500