

Garant**Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 12/11mm****Données de commande**

N° commande	260301 12/11
GTIN	4045197797971
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	21 mm
Longueur totale L porte-outils neutre	150 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269021 2
Code ISO porte-outils	SDNCN 1212M11
Taille de queue	12 mm
Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	6,2 mm
Taille plaquette	11 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	62,5 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis de serrage Type 2	269021 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500