

Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 10/11mm****Données de commande**

N° commande	260905 10/11
GTIN	4045197798039
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	150 mm
Taille de queue	10 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269021 1
Largeur fonctionnelle L ₄	10 mm
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	STJCR/L 1010M11
Longueur de tête L ₁	16 mm
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis de serrage Type 1	269021 1
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX7	674248 TX7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500