

**Garant****Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 16/11mm****Données de commande**

N° commande	260905 16/11
GTIN	4045197798053
Classe d'article	21T

**Description technique**

Code ISO porte-outils	STJCR/L 1616M11
Jeu de vis pour plaquettes	269021 1
Taille de queue	16 mm
Taille plaquette	11 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	16 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	16 mm
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Vis de serrage Type 1	269021 1
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX7	674248 TX7
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500