

**Garant****Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 12/11mm****Données de commande**

N° commande	261314 12/11
GTIN	4045197798084
Classe d'article	21T

**Description technique**

Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Taille de queue	12 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269021 1
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	12 mm
Code ISO porte-outils	SVACR/L 1212M11
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	150 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	26 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX7	674248 TX7
Vis de serrage Type 1	269021 1
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200