

Garant**Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 16/11mm****Données de commande**

N° commande	261314 16/11
GTIN	4045197798091
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	16 mm
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	SVACR/L 1616M11
Longueur de tête L ₁	26 mm
Taille de queue	16 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Longueur totale L	150 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269021 1
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis de serrage Type 1	269021 1
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX7	674248 TX7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200