

Garant**Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 16/16mm****Données de commande**

N° commande	261314 16/16
GTIN	4045197798114
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Taille plaquette	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269021 2
Longueur de tête L ₁	40 mm
Longueur totale L	150 mm
Taille de queue	16 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	16 mm
Code ISO porte-outils	SVACR/L 1616M16
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Vis de serrage Type 2	269021 2
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500