

**Garant****Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 12/16mm****Données de commande**

N° commande	261315 12/16
GTIN	4045197798169
Classe d'article	21T

**Description technique**

Longueur totale L	150 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Taille de queue	12 mm
Taille plaquette	16 mm
Code ISO porte-outils	SVACR/L 1212M16
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	12 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	40 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269021 2
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500