



Salopette Pulsschlag, bleu foncé / anthracite, Taille de confection DE: 60



Données de commande

N° commande	091172 60
GTIN	4053813267623
Classe d'article	06K

Description

Exécution:

Vêtements de travail de haute qualité confectionnés dans des matériaux soigneusement sélectionnés. Design moderne avec détails intelligents. Meilleure visibilité grâce à plusieurs **éléments réfléchissants**. Les points critiques sont renforcés, afin de prolonger la durée d'utilisation.

- **Ligne ergonomique pour une plus grande liberté de mouvement.**
- **Deux poches revolver avec renforts en CORDURA®.**
- **Poche de cuisse et pour mètre pliant avec renforts en CORDURA®.**
- **Taille élastiquée.**
- **Genoux préformés avec zone de mouvement.**
- **Poche protège-genoux à rabat en CORDURA® avec ouverture par le haut.**
- **Certification suivant EN 14404 avec protège-genoux.**

Salopette avec **protège-reins** haut.

- **Poche bavette avec renforts en CORDURA®.**
- **Bretelles élastiques avec fermeture en plastique antichocs et résistante à la chaleur.**

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

Salopette en **bleu bleuet / noir** sous le code art. 091171.

Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page récapitulative.
Lavage: 60 °C couleurs

Description technique

Taille UK	44R
Taille de confection DE	60
Taille FR	56
Taille IT	56
Taille US	44/35
Série	Pulsschlag
Prestation de service spéciale	Personnalisation
Taille ES	56
Taille NL	60
Sexe	Homme
Composition du tissu	35% coton
Composition du tissu	65% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu	260 g/m ²
Lavage	60 °C couleurs
Blanchissage	Ne pas blanchir
Nettoyage chimique	Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage	Séchage en douceur (basse température)
Repassage	Chaud, max. 200 °C
Couleur	bleu foncé / anthracite
Type de produit	Salopettes