

**BENNING****Testeur de tension DUSPOL®, Type d'appareil: PROFIPOL+****Données de commande**

N° commande	473105 PROFIPOL+
GTIN	4014651200234
Classe d'article	47A

**Description****Exécution:**

Avec blocage de la poignée de contrôle pour une utilisation à une seule main sur les prises et pour un rangement sûr. Indication de tension encore disponible même lorsque les piles sont épuisées ou ont été retirées.

**Fonctionnement:**

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Utilisation:**

Convient pour des travaux dans l'artisanat, l'électrotechnique, l'industrie, la maintenance, le service (dépannage).

**Norme:**

**DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015**

**Description technique**

Contrôle de polarité	LED
Contrôle de continuité	acoustique / LED

Affichage	LED
Plage d'affichage c.a.	12 - 690 V
Contrôle de phase	LED
Détecteur de rupture de câble sans contact	oui
Catégorie de surtension	CAT II 690 V; CAT III 600 V
Plage d'affichage c.c.	12 - 690 V
Indice de protection IP	IP 54
Etalonnage	I1
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081551 LR3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Testeur de tension

## Services

Etalonnage Testeur de tension Type S	027120 S
Etalonnage DAkkS Testeur de tension Type S	027160 S

## Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
---	------------