



Boulon de fixation, forme A Acier, Ø D: 30 mm



Données de commande

N° commande	370040 30
GTIN	2050001876232
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

Acier trempé et rectifié.

Utilisation:

Positionnement de pièces avec cote d'ajustement.

Utilisable comme pied ou butée trempée pour dispositifs.

Ø ext. d_{n6} : 30 mm

Longueur 1: 30 mm

Longueur de col L_2 : 30 mm

Filetage M: M6

Description technique

Ø ext. D	30 mm
Filetage M	M6
Longueur 1	30 mm
Longueur de col L_2	30 mm
Ø ext. d_{n6}	30 mm
Type de produit	Système de serrage de gabarits

