



Boulon de fixation, forme A Acier, Ø D: 40 mm



Données de commande

N° commande	370040 40
GTIN	2050001876379
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

Acier trempé et rectifié.

Utilisation:

Positionnement de pièces avec cote d'ajustement.

Utilisable comme pied ou butée trempée pour dispositifs.

Ø ext. d_{n6} : 40 mm

Longueur 1: 40 mm

Longueur de col L_2 : 40 mm

Filetage M: M6

Description technique

Ø ext. D	40 mm
Longueur 1	40 mm
Longueur de col L_2	40 mm
Filetage M	M6
Ø ext. d_{n6}	40 mm
Type de produit	Système de serrage de gabarits

