

**Boulon de fixation, forme A Acier inoxydable, Ø D: 10 mm****Données de commande**

N° commande	370041 10
GTIN	2050001875259
Classe d'article	37K

Description**Exécution:**

Acier inoxydable rectifié et durci par Kolsterising

Utilisation:

Positionnement de pièces avec cote d'ajustement.

Utilisable comme pied ou butée trempée pour dispositifs.

Ø ext. d_{n6} : 10 mm

Longueur 1: 13 mm

Longueur de col L_2 : 10 mm

Filetage M: M3

Description technique

Ø ext. D	10 mm
Longueur 1	13 mm
Longueur de col L_2	10 mm
Filetage M	M3
Ø ext. d_{n6}	10 mm
Type de produit	Système de serrage de gabarits

