

**Boulon de fixation, forme A Acier inoxydable, Ø D: 20 mm****Données de commande**

N° commande	370041 20
GTIN	2050001883230
Classe d'article	37K

Description**Exécution:**

Acier inoxydable rectifié et durci par Kolsterising

Utilisation:

Positionnement de pièces avec cote d'ajustement.

Utilisable comme pied ou butée trempée pour dispositifs.

Ø ext. d_{n6} : 20 mm

Longueur 1: 25 mm

Longueur de col L_2 : 20 mm

Filetage M: M5

Description technique

Longueur de col L_2	20 mm
Longueur 1	25 mm
Filetage M	M5
Ø ext. D	20 mm
Ø ext. d_{n6}	20 mm
Type de produit	Système de serrage de gabarits

