



Boulon de fixation, forme C Acier, Ø D: 20 mm



Données de commande

N° commande	370042 20
GTIN	2050001878335
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

Acier trempé et rectifié.

Utilisation:

Positionnement de pièces avec cote d'ajustement.

Possibilité de compenser les tolérances à la cote d'écartement des alésages.

Ø ext. d_{n6} : 20 mm

Longueur 1: 25 mm

Longueur de col L_2 : 20 mm

Filetage M: M5

Description technique

Longueur 1	25 mm
Filetage M	M5
Ø ext. D	20 mm
Longueur de col L_2	20 mm
Ø ext. d_{n6}	20 mm
Type de produit	Système de serrage de gabarits

