



Boulon de fixation, forme C Acier inoxydable, Ø D: 8 mm



Données de commande

N° commande	370043 8
GTIN	2050001878892
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

Acier inoxydable rectifié Acier inoxydable rectifié et durci par Kolsterising.

Utilisation:

Positionnement de pièces avec cote d'ajustement.

Possibilité de compenser les tolérances à la cote d'écartement des alésages.

Ø ext. d_{n6} : 8 mm

Longueur 1: 10 mm

Longueur de col L_2 : 8 mm

Filetage M: M3

Description technique

Longueur de col L_2	8 mm
Longueur 1	10 mm
Ø ext. D	8 mm
Filetage M	M3
Ø ext. d_{n6}	8 mm
Type de produit	Système de serrage de gabarits

