

**Boulon de fixation, forme C Acier inoxydable, Ø D: 12 mm****Données de commande**

N° commande	370043 12
GTIN	2050001873019
Classe d'article	37K

**Description****Exécution:**

Acier inoxydable rectifié Acier inoxydable rectifié et durci par Kolsterising.

**Utilisation:**

Positionnement de pièces avec cote d'ajustement.

Possibilité de compenser les tolérances à la cote d'écartement des alésages.

Ø ext. d<sub>n6</sub>: 12 mm

Longueur 1: 15 mm

Longueur de col L<sub>2</sub>: 12 mm

Filetage M: M4

**Description technique**

Ø ext. D	12 mm
Filetage M	M4
Longueur de col L <sub>2</sub>	12 mm
Longueur 1	15 mm
Ø ext. d <sub>n6</sub>	12 mm
Type de produit	Système de serrage de gabarits

