

**Garant****Porte-outils à bride, droite, Carré / plaquette: 32/12mm****Données de commande**

N° commande	255795 32/12
GTIN	4045197799111
Classe d'article	21T

**Description technique**

Longueur de tête L <sub>1</sub>	34 mm
Plaquette adaptée	RN.. 1207..
Bride	259035 3
Taille de queue	32 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Taille plaquette	12 mm
Code ISO porte-outils	CRSNR/L 3225P12
Sous-plaquette	259031 43
Vis pour sous-plaquette	259025 2
Longueur totale L	170 mm
Sous-plaquette pour bride	259041 1
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Dressage

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

Sous-plaquette Type 43	259031 43
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX20	674248 TX20
Bride complète Type 3	259035 3
Sous-plaquette bride Type 1	259041 1
Vis pour sous-plaquette Type 2	259025 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500