

Garant**Porte-outils à bride, neutre, Carré / plaquette: 25/12mm****Données de commande**

N° commande	255798 25/12
GTIN	4045197799142
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	12 mm
Vis pour sous-plaquette	259025 2
Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	12,5 mm
Plaquette adaptée	RN.. 1207..
Code ISO porte-outils	CRDNN 2525M12
Longueur totale L porte-outils neutre	150 mm
Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	34 mm
Bride	259035 3
Sous-plaquette	259031 43
Taille de queue	25 mm
Sous-plaquette pour bride	259041 1
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	259025 2
Sous-plaquette bride Type 1	259041 1
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX20	674248 TX20
Bride complète Type 3	259035 3
Sous-plaquette Type 43	259031 43
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500