



Bride surpuissante coulissante longue, Type: 1



Données de commande

N° commande	370091 1
GTIN	4020772004644
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

- Force de serrage 30 / 49 kN avec couple de serrage à env. 100 Nm.
- Élément de bridage robuste en acier allié traité, forgé, noir, galvanisé.
- Réglage progressif en hauteur et en longueur.
- Faible encombrement.

Livraison:

- Élément de base et support.
- Ecrou en T DIN 508 avec vis de serrage de classe de résistance 12.9.

Accessoire(s):

Patins d'appui 37 0095.

Description technique

Largeur de rainure en T	14 mm
Vis de fixation G	M12
Ouverture de clé	8 mm
Avec élément de hauteur	non

Hauteur de serrage h-H	6 - 68 mm
B	54 mm
B ₁	18 mm
A	36 mm
A ₁	85 mm
Force serrage	30 kN
Vis de fixation G ₁	M16
L	135 mm
Course de réglage V	13 - 110 mm
Type	764CC
Type de produit	Brides surpuissantes

Accessoires

Élément de hauteurlong Pour type 1/2	370093 1/2
Patin d'appui, acier inoxydable Type DG	370095 DG
Patin d'appui, acier inoxydable Type DR	370095 DR