



Bride surpuissante coulissante longue, Type: 2



Données de commande

N° commande	370091 2
GTIN	4020772004651
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

- Force de serrage 30 / 49 kN avec couple de serrage à env. 100 Nm.
- Élément de bridage robuste en acier allié traité, forgé, noir, galvanisé.
- Réglage progressif en hauteur et en longueur.
- Faible encombrement.

Livraison:

- Élément de base et support.
- Ecrou en T DIN 508 avec vis de serrage de classe de résistance 12.9.

Accessoire(s):

Patins d'appui 37 0095.

Description technique

Vis de fixation G	M16
Largeur de rainure en T	18 mm
Ouverture de clé	8 mm
Avec élément de hauteur	non

Hauteur de serrage h-H	6 - 68 mm
B	54 mm
B ₁	18 mm
A	36 mm
A ₁	85 mm
Force serrage	30 kN
Vis de fixation G ₁	M16
L	135 mm
Course de réglage V	16 - 114 mm
Type	764CC
Type de produit	Brides surpuissantes

Accessoires

Patin d'appui, acier inoxydable Type DR	370095 DR
Patin d'appui, acier inoxydable Type DG	370095 DG
Élément de hauteurlong Pour type 1/2	370093 1/2