



Bride surpuissante coulissante longue, Type: 3



Données de commande

N° commande	370091 3
GTIN	4020772004668
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

- Force de serrage 30 / 49 kN avec couple de serrage à env. 100 Nm.
- Élément de bridage robuste en acier allié traité, forgé, noir, galvanisé.
- Réglage progressif en hauteur et en longueur.
- Faible encombrement.

Livraison:

- Élément de base et support.
- Ecrou en T DIN 508 avec vis de serrage de classe de résistance 12.9.

Accessoire(s):

Patins d'appui 37 0096.

Description technique

Largeur de rainure en T	18 mm
Vis de fixation G	M16
Ouverture de clé	10 mm
Avec élément de hauteur	non

Hauteur de serrage h-H	5 - 80 mm
B	60 mm
B ₁	20 mm
A	42 mm
A ₁	105 mm
Force serrage	43 kN
Vis de fixation G ₁	M20
L	155 mm
Course de réglage V	16 - 134 mm
Type	764CC
Type de produit	Brides surpuissantes

Accessoires

Élément de hauteurlong Pour type 3	370093 3
Patin d'appui, acier inoxydable Type DR	370096 DR
Patin d'appui, acier inoxydable Type DG	370096 DG