



Thermomètre infrarouge, Type: 805I



Données de commande

N° commande	474182 805I
GTIN	4029547014338
Classe d'article	47B

Description

Exécution:

Appareils de mesure compacts et optimisés pour le smartphone. Toutes les données de mesure sont transmises directement à l'application gratuite testo Smart Probes (configuration système requise: iOS 8.3 ou Android 4.3 ou plus récent / Bluetooth 4.0) et peuvent être lues et journalisées sur un appareil mobile, puis envoyées directement par e-mail.

- **Affichage simultané de max. 6 Smart Probes.**
- **Lecture sans fil des valeurs mesurées sur votre appareil mobile.**
- **Possibilité d'afficher les modifications des valeurs mesurées sur un graphique ou dans un tableau.**
- **Les rapports de données de mesure peuvent être complétés par des photos.**

Thermomètre infrarouge à commande via smartphone. Mesure infrarouge sans contact de la température de surface. Marquage du point de mesure grâce au cercle laser à 8 points parfaitement visible. Sélection aisée du facteur d'émissivité à l'aide de la liste des matériaux intégrée. Documentation graphique avec valeurs mesurées et marquage du point de mesure.

Livraison:

Avec 4 piles 081561 LR3 et certificat d'étalonnage.

Remarque(s):

Autres Smart Probes (thermomètres, thermomètres à pince, manomètres différentiels et manomètres haute pression) disponibles sur demande.

Plage de mesure: -30 - 250 °C

Optique: 10 : 1

Longueur: 145 mm

Largeur: 36 mm

Hauteur: 25 mm

Poids: 97 g

Description technique

Optique	10 : 1
Longueur	145 mm
Poids	97 g
Largeur	36 mm
Plage de mesure	-30 - 250 °C
Hauteur	25 mm
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Nombre de piles incluses	4
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Testo thermometre sans sonde mesure

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081556 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3